

## Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con casquillo roscado, Neodimio, Ø: 22mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085927 22
GTIN	5012095608387
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
- Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
- El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
- Núcleo del imán de neodimio.

#### Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

#### Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

### Descripción técnica

Casquillo roscado	sí
Rosca	M4 mm
Altura con rosca	11 mm
Altura	6 mm
Material superficie	revestido de goma
Ø	22 mm

Fuerza de sujeción nominal	50 N
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

---

## Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior10 piezas Rosca M4	085921 M4
---	-----------