



Base element 6371G-50-500-040 Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 1,5 × D, Tipo: 36



Datos de pedido

Número de pedido	232271 36
GTIN	4062406105846
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 36 - 47 mm

Longitud útil L₁: 70,5 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	70,5 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Intervalo Ø D _c	36 - 47 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Número de filos Z	2
Ejecución	1,5 × D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles