



Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 36



Datos de pedido

Número de pedido	232275 36
GTIN	4062406106089
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Con refrigeración interior. **Recta ranurada.**

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores v_c en un 30 %.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	432 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Tornillos de amarre	232990 TX20
Número de filos Z	2
Ejecución	12×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

