## Garant

# Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo eLevel con 2 columnas elevadoras, con tablero Eterlux claro



## Datos de pedido

Número de pedido	920086
GTIN	4045197719768
Clase de artículo	91P

### Descripción

## NOTA: Es posible seleccionar el color

#### **Ejecución:**

Puesto de trabajo de esquina con tablero de trabajo de 40 mm de grosor y 2 columnas elevadoras. Regulable en altura en continuo eléctricamente. Solo posible en combinación con 1 estaciones de trabajo eLevel. El sistema de control se ha programado en 4 unidades de elevación.

#### Lacado:

Pie soporte gris ratón RAL 7005, no configurable. Columna elevadora de aluminio anodizado, no configurable. Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo, configurable.

Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de - a: 700 - 1000 mm

Anchura: 1100 mm

Longitud del tablero de trabajo: 1000 mm Tablero de trabajo profundidad: 1000 mm

Tablero de trabajo grosor: 40 mm

Peso: 77 kg

## Descripción técnica

Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de	
•	700 - 1000 mm
trabajo ) de – a	700 1000 111111
trabajo / ac a	

Peso	77 kg
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Tablero de trabajo profundidad	1000 mm
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Material tablero de trabajo	Núcleo de madera ST con recubrimiento Eterlux
Anchura	1100 mm
Superficie tablero de trabajo	Eterlux (melamina/resina fenólica)
Color superficie tablero de trabajo	gris claro
Serie	Estación de trabajo
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo	700-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	150 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Solución de esquina para banco de trabajo