

**Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de la ranura S: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	313805 14
GTIN	2050001929877
Clase de artículo	33T

Descripción**Ejecución:**

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Producto Röhm KFD-HE.

Suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 – 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.

Descripción técnica

Par de apriete máximo	70 Nm
Altura H	20,5 mm
Adecuadas para producto Röhm KFD-HE	210
Distancia entre perforaciones b	25 mm
Rosca G	M12

Altura de escalonado h	8,5 mm
Anchura de la ranura S	14 mm
Tipo de producto	Tuerca corredera