

**Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de la ranura S: 21mm****Datos de pedido**

Número de pedido	313805 21
GTIN	2050001929907
Clase de artículo	33T

Descripción**Ejecución:**

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Producto Röhm KFD-HE.

Suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 – 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.

Descripción técnica

Altura H	28 mm
Distancia entre perforaciones b	30 mm
Par de apriete máximo	150 Nm
Adecuadas para producto Röhm KFD-HE	315 / 21
Rosca G	M16

Altura de escalonado h	11,5 mm
Anchura de la ranura S	21 mm
Tipo de producto	Tuerca corredera