

**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Clase de artículo	45A

**Descripción****Ejecución:**

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Suministro:**

Micrómetro para exteriores sin dimensión de ajuste.

**Descripción técnica**

Ø de varilla	6,5 mm
Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Ø de tambor de medición	18,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Calibración	B1
Límite de error	2 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25