

## Hoja de datos



### Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm



## Datos de pedido

Número de pedido	420560 0-25
GTIN	7630041105155
Clase de artículo	45A

## Descripción

### Ejecución:

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.** Varilla patrón templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Nonio plano para **lectura sin paralaje**. Indicación sin errores de las décimas de milímetro como valor numérico.

## Descripción técnica

Ø de varilla	6,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de tambor de medición	19,7 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B1
Norma	DIN 863
Técnica de medición	análogo
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

---

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/420560-0-25>

---