



Juego alambres med. de roscas, Ø del alambre: 2,050mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 422490 2,050 |
| GTIN | 2050001940933 |
| Clase de artículo | 46P |

Descripción

Ejecución:

Los alambres de medición de roscas están templados y lapeados con precisión, el soporte está cromado mate. Un anillo de retención en el taladro de alojamiento proporciona un asiento seguro y giratorio en el husillo de medición.

Aplicación:

Para la determinación del de borde de roscas exteriores por el método de los tres alambres en combinación con un micrómetro para exteriores o banco para medición de longitudes.

Suministro:

Un juego consiste en un soporte cada uno con un alambre de medición y un soporte con dos alambres de medición dentro de una caja de plástico.

Nota:

Es preciso indicar en el pedido el Ø del husillo de medición(6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Para rosca | M24 / M27 / M30 / M33 |
| Para altura de paso de la rosca P | 3 / 3,5 |
| Barra patrón M según DIN 13 hoja 1 | 25,606 / 28,605 / 30,848 / 33,848 mm |
| Ø del alambre | 2,05 mm |

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Límite de error | ± 1 µm |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | L16 |
| Tipo de producto | Alambre de medición de roscas |
| Para Ø de husillo | 6,35 mm |
| Para Ø de husillo | 6,5 mm |
| Para Ø de husillo | 6,8 mm |
| Para Ø de husillo | 7,5 mm |
| Para Ø de husillo | 8 mm |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Alambre de medición de roscas Tipo GMD | 028900 GMD |
| Calibración DAkkS Alambre de medición de roscas Tipo GMD | 028910 GMD |