



Juego alambres med. de roscas, Ø del alambre: 2,550mm



Datos de pedido

Número de pedido	422490 2,550
GTIN	2050001940940
Clase de artículo	46P

Descripción

Ejecución:

Los alambres de medición de roscas están templados y lapeados con precisión, el soporte está cromado mate. Un anillo de retención en el taladro de alojamiento proporciona un asiento seguro y giratorio en el husillo de medición.

Aplicación:

Para la determinación del de borde de roscas exteriores por el método de los tres alambres en combinación con un micrómetro para exteriores o banco para medición de longitudes.

Suministro:

Un juego consiste en un soporte cada uno con un alambre de medición y un soporte con dos alambres de medición dentro de una caja de plástico.

Nota:

Es preciso indicar en el pedido el Ø del husillo de medición(6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Descripción técnica

Barra patrón M según DIN 13 hoja 1	37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm
Ø del alambre	2,55 mm
Para rosca	M36 / M39 / M42 / M45
Para altura de paso de la rosca P	4/ 4,5

Límite de error	± 1 µm
Embalaje	caja estable
Calibración	L16
Tipo de producto	Alambre de medición de roscas
Para Ø de husillo	6,35 mm
Para Ø de husillo	6,5 mm
Para Ø de husillo	6,8 mm
Para Ø de husillo	7,5 mm
Para Ø de husillo	8 mm

Servicios

Calibración Alambre de medición de roscas Tipo GMD	028900 GMD
Calibración DAkkS Alambre de medición de roscas Tipo GMD	028910 GMD