



Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 125-150 mm



Datos de pedido

Número de pedido	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Graduación tambor de medición: 1/50 mm

Calibración: B2

Calibración: B1

Lectura: 0,01 mm

Ø de varilla: 8 mm

Ø de tambor de medición: 18,5 mm

Descripción técnica

Ø de varilla	8 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de tambor de medición	18,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	125 - 150 mm
Calibración	B2
Calibración	B1

Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Barra de ajuste para micrómetro exteriores Medida nominal máxima 300 mm	012110 300
Calibración Micrómetro de exteriores Capacidad de medición máxima 200 mm	012050 200
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Micrómetro de exteriores Capacidad de medición máxima 200 mm	022000 200
Calibración Barra de ajuste para micrómetro exteriores Medida nominal máxima 300 mm	022080 300
900	022090 900