



Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 75-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Suministro:

Micrómetro para exteriores sin dimensión de ajuste.

Descripción técnica

Ø de varilla	6,5 mm
Ø de tambor de medición	18,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B1
Límite de error	3 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022000 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
--------------------------------------	-----------