



Lijadora de banda para tubo de aire comprimido, Tipo: 14360



Datos de pedido

Número de pedido	079552 14360
GTIN	616026143609
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora de banda para tubo de aire comprimido para el mecanizado de tubos y codos. Mango ajustable. El brazo accionado por resorte permite un rápido cambio de la cinta abrasiva. Medidas de cinta abrasiva 13 – 40×760 mm.

Suministro:

Lijadora de banda para tubo, mango, cinta abrasiva 38×762 mm.

Nota:

Otros modelos de brazo de contacto para Dynaflex® a petición o en nuestra eShop.

Potencia generada: 522 W

Velocidad de giro máxima: 3400 min⁻¹

Demanda de aire máxima: 1124 l/min

Rosca de conexión: NPT

Conexión aire comprimido: 1/4 pul

Anchura de cinta: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Descripción técnica

Peso	2,9 kg
------	--------

Potencia generada	522 W
Velocidad de giro máxima	3400 min ⁻¹
Nivel sonoro de funcionamiento	82 dB(A)
Anchura de cinta	13; 19; 25; 32; 40 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	14360
Demanda de aire máxima	1124 l/min
Longitud de cinta	760 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Rectificadora de cinta