

Garant**Nivel de burbuja de metal ligero, Longitud: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467020 1000
GTIN	4045197720528
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de aluminio anodizado, de fuertes paredes con una resistencia a flexión muy elevada. Superficie de medición plana y prismática para orientación perfecta en superficies, tubos y cantos. Nivel de burbuja horizontal con efecto lupa sin cantos para una vista exenta de distorsiones sobre el nivel de burbuja.

Modelo de texto publicitario:

Perfil de aluminio anodizado, de fuertes paredes con una resistencia a flexión muy elevada. Superficie de medición plana y prismática para orientación perfecta en superficies, tubos y cantos. Nivel de burbuja horizontal con efecto lupa sin cantos para una vista exenta de distorsiones sobre el nivel de burbuja. **Límite de error en medición invertida: 0,75 mm/m.**

Descripción técnica

Longitud	1000 mm
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Límite de error en la medición por encima de la cabeza	0,75 mm/m
Sección transversal	24 × 55 mm
Tipo de producto	Nivel de burbuja