

Garant**Placa de roca dura Precisión 0, Longitudxanchura: 1200X800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	430190 1200X800
GTIN	4045197720610
Clase de artículo	41C

Descripción**Ejecución:**

Granito natural especialmente seleccionado.

- **Libre de fallos, estructura homogénea.**
- **Resistente a la torsión y a la flexión.**
- **Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida.**
- **Mecanizado microfino de la superficie (lapeado con diamante). Se cumplen las tolerancias permitidas.**
- **Bordes exteriores claramente rectificadas de precisión.**
- **Para un almacenamiento estático se han incorporado a la parte inferior puntos de apoyo (insertos esféricos de acero).**
- **Más duro que el acero templado (6 - 7 según la escala de Mohs), no magnético ni conductor de electricidad.**

Precisión:

La fabricación final y el control tienen lugar en zonas climatizadas dirigidas por ordenador. Los medios de medición utilizados garantizan la conexión exacta a laboratorios de calibración nacionales e internacionales.

DIN 876/0, lapeado de precisión por diamante para verificación.

Suministro:

Incluido certificado de prueba, embalaje de transporte. Incluye insertos esféricos de acero.

Nota:

A petición: Insertos de rosca de acero inoxidable, soportes de ranura en T de acero (para n.º 430190 no es posible utilizar soportes de ranura en T de acero), precisión 000, otras medidas, dimensiones intermedias. Suministro a portes debidos.

Descripción técnica

Peso	460 kg
Planeidad	0,009 mm
Espesor	160 mm
Cantidad de insertos esféricos de acero	5
Norma	DIN 876
Precisión	0 mm
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Placas de medición

Accesorios

Base de armario para tamaño de plaquita longitudxanchura 1200X800 mm	431050 1200X800
Base para tamaño de plaquita longitudxanchura 1200X800 mm	431000 1200X800
Producto de limpieza para granito Contenido 0,5 l	431841 0,5
Producto de conservación para granito Contenido 0,5 l	431840 0,5