


Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 83-05

Datos de pedido

Número de pedido	083314 83-05
GTIN	8029822148082
Clase de artículo	08G

Descripción
Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Alta resistencia, para materiales pasivos como aceros al CrNi de alta aleación, también utilizable como sellador para roscas y uniones no roscadas.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	25 - 35 Nm
--------------------------------	------------

Para tamaño de rosca M hasta	M25
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05: Efecto cáustico
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Quality Dress	83-05
Color	verde
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	evita que se agarrote
Propiedad	estanco
Propiedad	resistente a las vibraciones
Capacidad	250 ml
Base química	Dimetacrilato
Punto de inflamación	100 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 200 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
adecuado para material	Metal
intersticio máximo	0,2 mm
Forma	líquido
Resistencia funcional según	2 - 3 h
Resistencia manual al cabo de	2 - 5 min
Viscosidad dinámica	500 - 1000 mPas
Desmontaje	pesado
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	250 ml

Tipo de producto

Fijador de roscas

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063