

3M**Cinta aislante, 15 mm×10 m, Color: BROWN**

Datos de pedido

Número de pedido	083652 BROWN
GTIN	4054596613539
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

La **3M™ Temflex® 165** es una **cinta aislante blanda de PVC, de uso universal**. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Quality Dress	3M® Temflex® 165
Espesor	0,15 mm
Longitud	10 m
Color	marrón
Anchura	15 mm

Resistencia a la tracción	2 N/mm
Aplicación	Identificación
Aplicación	Marcación
Aplicación	Aislar
Aplicación	Liar
con forro	no
Capacidad de estiramiento	200 %
Material de base	Lámina de PVC
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
Humedad del almacén	50 - 60 %
Adherencia de acero	0,2 N/mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Atributo del nombre de producto	15 mm×10 m
Tipo de producto	Cinta adhesiva