



Cortatubos para tubos de plástico



Datos de pedido

Número de pedido	819625
GTIN	4045197721471
Clase de artículo	82A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base de fundición a presión de aluminio con 2 (n.º 819605) o 4 rodillos de guía (n.º 819625) y escotadura. **Ajuste rápido del husillo** por el principio de carraca y el muelle de retorno. Mango ergonómico (con moleta de recambio para n.º 819625).

Aplicación:

Para cortar tubos de PE, PP, VPE, PB y PVDF.

Si se cambia la moleta, también aplicable para tubos de cobre, aluminio e INOX de pared fina. (Disponible opcionalmente.)

Pieza de repuesto:

Pernos de recambio n.º 819630 (para n.º 819625) y n.º 819635 (para n.º 819605).

Ø de la moleta: 30 mm

Moleta anchura: 6,25 mm

Moleta perforación: 4,85 mm

para Ø exterior tubo: 6 - 76 mm

Descripción técnica

Moleta perforación	4,85 mm
Moleta anchura	6,25 mm
Ø de la moleta	30 mm
para Ø exterior tubo	6 - 76 mm
Número de rodillos de guía	4

Número de moletas	1
-------------------	---

Accesorios

Desbarbador universal, mango de 2 componentes con 3 cuchillas cortantes (S10, S20, S35)	838410
Perno de ruedecillas	819630
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54 mm	814920 54
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35
Cuchillas de recambio para tubos de plástico y de material compuesto	819613
Cuchillas de recambio para cobre / aluminio / inox	819620