

Garant
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes, Ancho de llave: 4 mm

Datos de pedido

Número de pedido	622150 4
GTIN	4045197721501
Clase de artículo	61C

Descripción
Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Mango rígido con superficie de **Haptoprene®** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre. Longitud total: 150 mm
Longitud de cuchilla cortante: 70 mm

Descripción técnica

Ancho de llave	4 mm
Longitud total	150 mm
Longitud de cuchilla cortante	70 mm
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Forma mango	ergonómico, recto
Material cuchilla	Acero especial al cromovanadio
Material mango	Santoprene® de 2 componentes
Superficie varilla	niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables	no
con varilla(s) de prolongación	no
Tipo de producto	Llave de vaso

