

**Garant**
**Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes, Ancho de llave: 12 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	622150 12
GTIN	4045197721600
Clase de artículo	61C

**Descripción**
**Ejecución:**

**Mango rígido** con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Mango rígido con superficie de **Haptoprene®** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre. Longitud total: 310 mm  
Longitud de cuchilla cortante: 190 mm

**Descripción técnica**

Ancho de llave	12 mm
Longitud total	310 mm
Longitud de cuchilla cortante	190 mm
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Forma mango	ergonómico, recto
Material cuchilla	Acero especial al cromovanadio
Material mango	Santoprene® de 2 componentes
Superficie varilla	niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables	no
con varilla(s) de prolongación	no
Tipo de producto	Llave de vaso

