

mato

Bomba de grasa de palanca manual profesional, 400 g



Datos de pedido

Número de pedido	083582
GTIN	4016553041311
Clase de artículo	08H

Descripción

Ejecución:

Versión industrial de alta calidad (queda excluida la lubricación aparente), con fijación de biela sin escalonamiento. Llenado con grasa suelta (contenido 500 cm³) o con cartuchos (contenido: 400 g).

Bomba de engrasar de palanca manual profesional con sistema de carrera corta, **válvula de llenado y de purga de aire.**

Norma:

DIN 1283

Suministro:

Incluye manguera de **caucho reforzada de seguridad** Ø 13 mm, boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas.

Presión de trabajo: 400 bar

Presión de prueba: 800 bar

Rosca de conexión tubo flexible: R1/8 pul

Descripción técnica

Rosca de conexión tubo flexible	R1/8 pul
Presión de prueba	800 bar
Presión de trabajo	400 bar
Contenido	400 g
Atributo del nombre de producto	400 g

Tipo de producto

Bomba de grasa

Accesorios

Cartucho de grasa universal para Bombas de engrasar estándar Tipo UNI

083590 UNI

Cartucho de grasa universal para Bombas de engrasar estándar Tipo PLUS

083590 PLUS