

Garant**Juego de llaves de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes, Cantidad de llaves: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	622160 12
GTIN	4045197725233
Clase de artículo	61C

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.

A partir tam. 8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

Contenido:

1 ud. de cada tam. n.º 622150: Tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Suministro:

1 ud. de cada tam. n.º 622150: Tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Descripción técnica

Cantidad de llaves	12
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 4,5 mm	622150 4,5
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 7 mm	622150 7
Herramienta-estuche enrollable Longitudxanchura 500X320 mm	691520 500X320
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 5 mm	622150 5
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 9 mm	622150 9
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 8 mm	622150 8
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 5,5 mm	622150 5,5
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 13 mm	622150 13
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 11 mm	622150 11
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 12 mm	622150 12
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 6 mm	622150 6
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 10 mm	622150 10
Llave de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes Ancho de llave 4 mm	622150 4