

RUNPOTEC
HPI KABELLENZIEHSPEZIALIST

Guía pasacables de fibra de vidrio PowerRex en caja de plástico, Longitud de cinta: 20m



Datos de pedido

Número de pedido

814868 20

GTIN

Clase de artículo

86A

Descripción

Ejecución:

Cinta de fibra de vidrio de 3 mm de grosor, resistente a la retracción hasta 5 kN y, sin embargo, **altamente flexible** (hasta 55 mm de radio); ideal para pasos complejos de cables en tubos ya colocados o en el caso de numerosos codos de tubo.

Casquillos pegados en ambos extremos con rosca M5 para el alojamiento opcional de puntas de guía flexibles, mallas para tracción de cables o argollas de tracción.

Suministro:

Incluye accesorios almacenados de manera segura en una caja de plástico: **1 punta de guía flexible (Runpogleiter)** con compensación de torsión y argolla de tracción de acero fino. 1 cabezal de guía de muelle Ø 10 mm, 2 argollas de tracción, 1 malla para tracción de cables Ø 6 – 9 mm, 5 casquillos, 3 manguitos de conexión, 1 pegamento especial 3 g, 1 ayuda de colocación.

Descripción técnica

Resistencia a la tracción

1,2 kN

Longitud de cinta

20 m

Tipo de producto

Herramienta de tracción para cables

Accesorios

Power Disk

814770

Lubricante para cables

814760