



Llave estrella de carraca cuádruple "4 en 1", Tipo: 10-19



Datos de pedido

Número de pedido	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Anchura de llave a_4	19 mm
Ø máximo de anillo D2	35 mm
Anchura de llave a_2	13 mm
Ø máximo de anillo D1	26 mm
Longitud total L	210 mm
Anchura de llave a_1	10 mm
Anchura de llave a_3	17 mm
Altura máxima del anillo h_2	20 mm
Altura máxima del anillo h_1	15 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave