

Garant**Abanico de pulido de fieltro Ø del mango 6 mm, Tipo: ZY6040****Datos de pedido**

Número de pedido 552213 ZY6040

GTIN 4045197723031

Clase de artículo 51E

Descripción**Ejecución:**

Filtro dispuesto en láminas alrededor del mango.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener superficies de brillo especular muy finas.

Nota:Los abanicos y cepillos de pulido de fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5-10 m/s.

Grado dureza: blando

Ø del cabezal: 60 mm

Longitud de cabeza: 40 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Ø del cabezal 60 mm

Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	40 mm
Grado dureza	blando
Tipo de producto	Piedra de pulido

Accesorios

Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 280	552250 280
Barra de pasta de pulir Unipol® Color DARKPINK	555740 DARKPINK
Barra de pasta de pulir Unipol® Color WHITE	555740 WHITE
Barra de pasta de pulir Unipol® Color BLUE	555740 BLUE
Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 150	552250 150