

Garant GRIDLINE

Pie soporte retraído con regulación manual de la altura, Pie soporte: 900mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927042 900
GTIN	4062406107871
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo. Los pies soporte no se pueden modificar para que sean móviles. Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descripción técnica

Intervalo de regulación de altura	900 - 1050 mm
Anchura	50 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Profundidad	475 mm

Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

Accesorios

Compensación de altura para regulación manual de la altura Tipo M10	927091 M10
Pie soporte retraído Pie soporte 900 mm	927040 900
Módulo para la regulación de altura manual Regulación de altura 150 mm	927080 150