


Soporte base eco, Altura de lama h₅ / Altura del mango h: 26/25 mm

Datos de pedido

Número de pedido	273868 26/25
GTIN	4045197722935
Clase de artículo	21W

Descripción
Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Brida de sujeción: 279991

Tornillo de apriete: 279990

Altura de lama h₅: 26 mm

h₄: 25 mm

h₂: 6 mm

h₃: 49 mm

b: 25 mm

b₃: 48 mm

Descripción técnica

h ₄	25 mm
h ₂	6 mm
Altura del mango h	25 mm
Longitud de escalón b	25 mm

h_3	49 mm
Anchura del mango b_3	48 mm
Longitud total L_{tot}	90 mm
Refrigeración interior	sí
Brida de sujeción	279840 2
Tornillo de apriete	279815 14

Accesorios

Tornillo apriete	279990
Brida de sujeción	279991
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500