

**Cono de sujeción plano, SK 40, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302425 6
GTIN	4062406110048
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	25 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	6 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Longitud total L	143 mm
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	6
Rosca M	M16
Adaptador	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con  $\varnothing$  de sujeción  
D1 6 mm

---

309900 6