

**Cono de sujeción plano, SK 50, Ø de sujeción D1: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302435 25
GTIN	4062406110567
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Descripción técnica

Rosca M	M24
Longitud total L	207 mm
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	25
Ø exterior D	65 mm
Ø de sujeción D ₁	25 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Adaptador	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con \varnothing de sujeción
D1 25 mm

309900 25