

**Cono de sujeción plano, SK 50, Ø de sujeción D1: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302435 12
GTIN	4062406110536
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Descripción técnica**

Longitud total L	190 mm
Longitud de voladizo medida A	63 mm
Rosca M	M24
Ø exterior D	42 mm
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	12
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	12 mm
Adaptador	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con  $\varnothing$  de sujeción  
D1 12 mm

---

309900 12