

**Portapinzas de sujeción OZ, SK 50, Gama de sujeción: 4-32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302477 4-32
GTIN	4062406110598
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas OZ según DIN 10897.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas OZ n.º 309540 – 309560, juego n.º 309562 (tipo 462 E) para tam. 2 – 25, llave de gancho n.º 628400.

Descripción técnica

Ø exterior D	72 mm
Llave de gancho adecuada n.º 628400	_68/75
Longitud total L	207 mm
Tuerca de apriete de recambio n.º 309670	4 - 32
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Rosca M	M24
Ø de sujeción D ₁	4-32 mm
Adaptador	SK 50
Norma asiento	DIN 2080

Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción