



Destornilladores de impacto neumáticos ATEX, Tipo: 6748EX



Datos de pedido

Número de pedido	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Mecanismo de percusión de dos martillos, potente y duradero, **apoyado en baño de aceite**. Sencillo control monomanual. Mango equilibrado para un manejo ergonómico, equipado con un gancho de suspensión para aplicar a un resorte de tracción. Con **certificado ATEX**.

Intervalo de par: 180 - 760 Nm

Ø máximo de tornillo (8,8-12.9): M20

Velocidad de giro máxima: 8400 min⁻¹

Portaherramientas perfil de accionamiento: Cuadrado

Portaherramientas dimensiones: 1/2 pul

Demanda de aire máxima: 852 l/min

Descripción técnica

Longitud	200 mm
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Peso	2,4 kg

Quality Dress	6748EX
Intervalo de par	180 - 760 Nm
Nivel sonoro de funcionamiento	93 dB(A)
Demanda de aire máxima	852 l/min
Vibraciones máximas según EN	8,7 m/s ²
Velocidad de giro máxima	8400 min ⁻¹
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Ø máximo de tornillo (8,8-12.9)	M20
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Atornillador