

RUNPOTEC
HFR KABELZIEHSPEZIALIST

Guía pasacables de nailon, Longitud de cinta: 10m



Datos de pedido

Número de pedido	814862 10
GTIN	9120045472530
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Guía pasacables de plástico de **4 mm** de grosor, especialmente flexible, muy resistente a la abrasión y no conductiva. Material resistente al pandeo, estabilidad dimensional y desliza bien. Cinta de nailon. Un extremo comprimido con árbol helicoidal y anilla de tracción; otro extremo con anilla de tracción.

Descripción técnica

Longitud de cinta	10 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito	1,1 kN
Tipo de producto	Herramienta de tracción para cables

Accesorios

Power Disk	814770
Lubricante para cables	814760

