

RUNPOTEC

HPI KABELLENZWEISPEZIALIST

Cinta de tracción de perlón Runpo 1, Longitud de cinta: 10m



Datos de pedido

Número de pedido	814865 10
GTIN	9120045472080
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Guía pasacables de plástico de **4 mm** de grosor, especialmente flexible, muy resistente a la abrasión y no conductiva. Material resistente al pandeo, estabilidad dimensional y desliza bien. Cinta de perlón. Un extremo comprimido **con punta de guía flexible (Runpogleiter)** y anilla de tracción; otro extremo atornillado con anilla de tracción.

Descripción técnica

Longitud de cinta	10 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito	1,7 kN
Tipo de producto	Herramienta de tracción para cables

Accesorios

Lubricante para cables	814760
Power Disk	814770