

Garant**Unidad de alumbrado LED para Multifix, Longitud: 780mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928630 780
GTIN	4062406117528
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.

Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Unidad de alumbrado LED para la fijación a rieles Multifix Montaje mediante ángulo aplicado lateralmente con asiento de ranura en T. Carcasa de chapa de acero en plata. El alumbrado se puede regular y conectar individualmente por interruptor Con./Des. integrado.

Idóneo para:

Riel Multifix n.º 928201 y n.º 928206 a partir de tam. 1000, n.º 955340 tam. 940.

Descripción técnica

Número de interruptores de conexión/desconexión	1
Profundidad	60 mm
Consumo de potencia	18 W
Altura de montaje	82 mm
Serie	Estación de trabajo
Serie	Multifix
Corriente de alumbrado	1260 lm

Lámpara profundidad	30 mm
Temperatura de color	4000 K
Tecnología de luz LED	sí
Lámpara longitud (2 ud. de cada)	300 mm
Altura	40 mm
Peso	3 kg
Longitud	780 mm
Profundidad de montaje	92 mm
Sin filtro ni parpadeo	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tensión nominal	250 V
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo