

HOLEX®

Juego de fresas con mango 8 piezas, dentado INOX – basto, MD, Número de fresas con mango: 5



Datos de pedido

Número de pedido	547115 5
GTIN	4062406117405
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado.

Formación de virutas y resultados de la superficie óptimos, reducido aporte de calor en el material (sin colores de revenido). Ø del mango 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **aceros austeníticos, inoxidables y resistentes al ácido**, aleaciones de titanio blandas y metales no férricos.

Suministro:

1 ud. n.º 547250 de cada tam. A0616; A1020; C1020; F1020; L1020.

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Dentado abreviatura	INOX
Grado de finura de dentado	basto
Material de corte	MD

Ø de mango	6 mm
Número de fresas con mango	8