

Garant**Unidad de alumbrado LED lateral, Consumo de potencia: 15W****Datos de pedido**

Número de pedido	928620 15
GTIN	4062406117504
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.

Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Unidad de alumbrado LED para la fijación lateral a la estructura de columnas soporte. El alumbrado se puede girar 180° para conseguir una iluminación óptima. Cada unidad se puede conectar individualmente mediante interruptor Con./Des. integrado.

Idóneo para:

Columna soporte n.º 928010, n.º 928020, n.º 928030, n.º 928075 y n.º 928076.

Lacado:

Carcasa plata similar a RAL 9006.

Descripción técnica

Altura de montaje	120 mm
Lámpara profundidad	30 mm
Profundidad	60 mm
Longitud	455 mm

Giratorio gradualmente	180 grados
Lámpara longitud	300 mm
Corriente de alumbrado	630 lm
Número de interruptores de conexión/desconexión	1
Serie	Multifix
Consumo de potencia	15 W
Tecnología de luz LED	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Interruptor ON/OFF	sí
Tensión nominal	250 V
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo