

Waldmann **Unidad de alumbrado TAMETO, adecuado para tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928608 1000
GTIN	4013330060688
Clase de artículo	93L

**Descripción****Ejecución:**

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.

Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Unidad de alumbrado LED con carcasa de aluminio anodizado incoloro y plástico negro.

Antideslumbramiento por medio de panel de prisma cónico PMMA La unidad de alumbrado se puede atenuar progresivamente y está protegida de la suciedad por el tipo de construcción cerrado. Conexión por medio de sistema de conexión industrial, para un cableado en serie sencillo.

**Función:**

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

**Idóneo para:**

Consola de brazo soporte n.º 928055, 928056, 972086 y 972087.

**Descripción técnica**

Posibilidad de atenuación con progresión continua	sí
Peso	3 kg
Consumo de potencia	26 W
Sin filtro ni parpadeo	sí
Lámpara longitud	890 mm

Lámpara profundidad	167 mm
Tecnología de luz LED	sí
Longitud	920 mm
Profundidad	187 mm
Corriente de alumbrado	2300 lm
Temperatura de color	4000 K
adecuado para tipo	1000 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Clase de protección IP	IP 20
Interruptor ON/OFF	sí
Grosor material	1 mm
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo