

Waldmann **Lámpara de varillas PARA.MI, Tipo: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	928660 8
GTIN	2050002019027
Clase de artículo	93L

**Descripción****Ejecución:**

Tecnología LED de alta calidad sin mantenimiento con 108 diodos luminiscentes. Con tecla de manejo en el cabezal de la luminaria y desconexión automática ajustable. Posibilidad de atenuación en continuo. Temperatura del color Blanco cálido de aprox. 3000 K.

La lámpara tiene bombillas LED montadas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El cliente puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).

**Suministro:**

Incluye pinza para la mesa. Intervalo de sujeción 0 – 70 mm. 3,0 m de cable de conexión con enchufe de red.

**Lacado:**

Gris plateado

**Descripción técnica**

Color luz	blanco cálido K
Bombilla	LED
Longitud cable de conexión	3 m

Cuerpo de lámparas altura	11,5 mm
Suministro de energía	alimentado en la red
Cantidad de LED	108
Cuerpo de lámparas anchura	117 mm
Cuerpo lámpara longitud	101 mm
Consumo de potencia	7 W
Iluminación atenuable	sí
Bombilla intercambiable	no
Tensión nominal	250 V
Temperatura de color	3000 K
Altura total	1070 mm
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	C
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo