

Garant**Lámpara de varillas LED, Tipo: 14****Datos de pedido**

Número de pedido	928650 14
GTIN	4062406193478
Clase de artículo	9GH

Descripción**Ejecución:**

Lámpara de varillas muy luminosa con una elevada eficiencia energética y tecnología LED sin mantenimiento, con iluminación de superficie, homogénea, sin sombra ni deslumbramiento. Regulable hasta un 30 % mediante la tecla de mando en el cabezal de lámpara, con función de memoria.

Varillaje de la luminaria de aluminio anodizado. Cabezal de lámpara de ABS. Varillaje con articulación del cabezal 3D.

Radio de acción del brazo articulado 3D 820 mm.

Temperatura de color blanco neutro 5000 K.

La lámpara tiene bombillas de luz LED montadas.

Las bombillas no se pueden cambiar en la lámpara.

Suministro:

Incluida pinza de mesa (intervalo de apriete 0 – 70 mm). 3,0 m de cable de conexión con enchufe europeo.

Consumo de potencia: 16 W

Cantidad de LED: 24

Temperatura de color: 5000 K

Cuerpo lámpara longitud: 360 mm

Cuerpo de lámparas anchura: 80 mm

Cuerpo de lámparas altura: 22,5 mm

Descripción técnica

Suministro de energía	alimentado en la red
Consumo de potencia	16 W
Voladizo brazo soporte	830 mm
Color luz	blanco neutro K
Cuerpo de lámparas anchura	80 mm
Cuerpo lámpara longitud	360 mm
Cantidad de LED	24
Cuerpo de lámparas altura	22,5 mm
Bombilla intercambiable	no
Tensión nominal	250 V
Temperatura de color	5000 K
Altura total	1070 mm
Tipo de enchufe entrada	C
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo