

Garant**Piedra de pulido de diamante CaraFin, D64, Tipo: ZY1610****Datos de pedido**

Número de pedido	551942 ZY1610
GTIN	4062406117849
Clase de artículo	51G

Descripción**Ejecución:**

Piedras de pulido de **material PU elástico** recubiertas de grano de diamante en la superficie perimetral. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una máxima flexibilidad y adaptación a los contornos.

Descripción técnica

Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	16 mm
Velocidad circunferencial recomendada	1 - 2 m/s
Longitud de cabeza	10 mm
Serie	CaraFin
Medio abrasivo	Diamante

Símbolo de medio abrasivo	D
Grado de finura	Pulido
Atributo del nombre de producto	D64
Tipo de producto	Piedra de pulido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		