

Garant**Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión, Perfil Torx®: TX8****Datos de pedido**

Número de pedido	675155 TX8
GTIN	4062406119027
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Con zona de torsión, **tenaz**. La zona de torsión reduce los picos de fuerza en el atornillado.

Gracias a ello se protege el perfil de atornillado y se consiguen durabilidades superiores (excepto tam. TX40).

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Longitud total	25 mm
Perfil Torx®	TX8
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto	Herramienta de puntas

