

**Garant****Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión, Perfil Torx®: TX20****Datos de pedido**

Número de pedido	675155 TX20
GTIN	4062406119065
Clase de artículo	61F

**Descripción****Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Con zona de torsión, **tenaz**. La zona de torsión reduce los picos de fuerza en el atornillado.

Gracias a ello se protege el perfil de atornillado y se consiguen durabilidades superiores (excepto tam. TX40).

**Aplicación:**

Para tornillos con perfil Torx®.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Material:**

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

**Descripción técnica**

Longitud total	25 mm
Perfil Torx®	TX20
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto	Herramienta de puntas

