



Sierra de sable con batería, Tipo: M12CHZ2



Datos de pedido

Número de pedido	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable compacta con batería Milwaukee para trabajar en puntos de difícil acceso.

- Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.
- Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.

Con potente motor POWERSTATE™ sin escobillas.

Suministro:

Incluye maleta/bolsa de transporte, 2 baterías, cargador rápido y hoja de sierra.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descripción técnica

Particularidad	FIXTEC, LED
Tensión de batería	12 V
Vibraciones máximas según EN	6,5 m/s ²
Capacidad de la batería	2 Ah
Número de carreras	0 - 3000 min ⁻¹
Longitud de carrera	16 mm

Quality Dress	M12CHZ-202X
Peso	1,5 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922EHM	588600 922EHM
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1122EF	588600 1122EF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922EF	588600 922EF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1122BF	588600 1122BF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922BF	588600 922BF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1155CHM	588600 1155CHM
Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12