



Amoladora recta, Tipo: 722324



Datos de pedido

Número de pedido	077261 722324
GTIN	4014586880594
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- **Lijadora recta extraordinariamente manejable.**
- **Marcha suave gracias al husillo con apoyo múltiple.**
- **Motor de gran potencia con alta capacidad de arrastre.**
- **Gracias a la regulación de la velocidad de giro es extraordinariamente adecuado para el mecanizado de acero fino, así como para los trabajos de rectificado y pulido.**
- **Adecuado para piedras de esmerilado y fresas de metal duro.**

Amoladora recta universal para trabajar en lugares de difícil acceso. El cuello delgado y manejable permite el rectificado de interiores.

Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 6 mm, 2 llaves de apriete SW13 y SW17.

Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

Descripción técnica

Quality Dress	GSZ4-280EL
Longitud de cable	4 m
Consumo de potencia	350 W
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²

Peso	1,5 kg
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Intervalo de revoluciones	13000 - 28000 min ⁻¹
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm	077268 6
---	----------