



Mordazas Grip PLUS con mordaza inferior móvil, Longitud total: 275mm



Datos de pedido

Número de pedido	708901 275
GTIN	3662424019852
Clase de artículo	73R

Descripción

Ejecución:

Manejo sencillo y seguro. Apertura fácil y rápida con el **interruptor de desbloqueo** en la mordaza inferior. Con una amplia gama de sujeción y gran profundidad de sujeción, ajuste rápido 5 veces y ajuste de precisión adicional. Mordaza inferior para sujetar perfiles angulares y en U, tubos, etc. Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles especialmente estable. Pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Para la sujeción segura de perfiles, material plano y tubos. Presión de sujeción ajustable hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromo-molibdeno-vanadio; forjadas en estampa.

Descripción técnica

Long. de mord.	80 mm
Abertura de sujeción material en ángulo	70 mm
Abertura de sujeción material redondo	135 mm
Longitud total	275 mm
Tipo de producto	Mordaza