

**Tenazas de ferralista rígidas, atramentadas en negro, Longitud total: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	706671 300
GTIN	4003773022398
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Con cabeza especialmente delgada y brazos largos. Filos muy resistentes con corte de precisión, cabeza brillante.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para trenzado de hierro armado, con transmisión elevada. Corta alambre blando hasta Ø 4,5 mm. Descarga de tendones y musculatura mediante amortiguación potente del golpe de corte.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 9242
Tipo de producto	Tenaza de corte