

**Garant**

**Caperuza de rectificado (CER), Grano 80, Ø, longitud de caperuzas de rectificado, forma: 1626G**

**Datos de pedido**

Número de pedido	553035 1626G
GTIN	4062406120504
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un **aglomerado del grano optimizado**.

**Grano de cerámica (CER)** ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

**Aplicación:**

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las **caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

**Nota:**

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

**Descripción técnica**

Longitud caperuzas de rectificado	26 mm
N.º revoluciones recomend.	12000 min <sup>-1</sup>

Ø caperuzas de rectificado	16 mm
Forma	G
Tamaño de grano	80
Atributo del nombre de producto	Grano 80
Tipo de producto	Caperuza de rectificado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		