

Garant GRIDLINE

Estante extraíble 200 kg, 56×24G, Altura de montaje: 75mm**Datos de pedido**

Número de pedido	931376 75
GTIN	4062406123116
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

Descripción técnica

Anchura útil en G	56
Profundidad útil en G	24
Profundidad útil	600 mm
Cajones superficie útil en G	56×24
Anchura útil	1400 mm
Peso	23,35 kg
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Altura de montaje	75 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	56x24G
Tipo de producto	Estante extraíble