

**Garant**

**Caperuza de rectificado (Corindón especial), Grano 150, Ø, longitud de caperuzas de rectificado, forma: 0511G**

**Datos de pedido**

Número de pedido	553053 0511G
GTIN	4062406123123
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un **aglomerado del grano optimizado. Corindón especial (A)** con aglomerante de cobertura para aplicación universal en la fabricación de moldes y herramientas.

**Aplicación:**

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las **caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

**Nota:**

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

**Descripción técnica**

Forma	G
Ø caperuzas de rectificado	5 mm

Longitud caperuzas de rectificado	11 mm
N.º revoluciones recomend.	40000 min <sup>-1</sup>
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Tamaño de grano	150
Atributo del nombre de producto	Grano 150
Tipo de producto	Caperuza de rectificado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Madera	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		